



Hydraulische pers, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	881800 1
GTIN	4021176005053
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen behuizing met hydraulisch mechanisme en automatische terugtrekking. Eenvoudige bediening: de pers wordt tussen trekkerspindel en de as geplaatst. Vervolgens wordt de pers met de trekkerspindel vastgezet, waarna de spindel van de pers wordt aangetrokken (de hydrauliek wordt actief). Als de slag niet groot genoeg is, wordt – nadat de persspindel is losgedraaid – de handeling herhaald.

Toepassing:

Voor een hogere druk bij mechanische trekkers vanaf maat 3. Zo kunt u ook zeer vastzittende delen makkelijk lostrekken.

Totale hoogte: 62 mm

Cilinder-Ø: 14 mm

Behuizings-Ø: 37 mm

Slag: 10 mm

Maximaal toegestaan draaimoment: 35 Nm

Maximaal toegestane trekkracht: 100 kN

Technische beschrijving

Totale hoogte	62 mm
Maximaal toegestane trekkracht	100 kN

Maximaal toegestaan draaimoment	35 Nm
Cilinder-Ø	14 mm
Behuizings-Ø	37 mm
Slag	10 mm