



Tweearmige scheider en trekker, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	881500 2
GTIN	4021176030468
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Eén kant met mesklauwen voor het scheiden van strak aanliggende onderdelen, de andere kant met normale trekkerhaken. Door de spanklem dicht te draaien worden de mesklauwen tussen het lager en de lagerzitting geperst, waarna het lager wordt losgetrokken door de spindel te draaien.

Toepassing:

Voor het trekken van moeilijk toegankelijke kogellagerringen, rondsels enzovoort. Goed bruikbaar bij werk waar voor normale trekkers te weinig plaats is.

Spanwijdte: 135 mm

Spandiepte tot: 270 mm

Technische beschrijving

Spanwijdte	135 mm
Spandiepte tot	270 mm
Producttype	Tweearmige trekker

