

**Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, ronde kop, FW, Totale lengte: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	726429 115
GTIN	4003773018568
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Spiegelpolitoer, daardoor geen storing in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Stabiel, doorgestoken scharnier zonder speling. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.

Grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor fijne snijwerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmechanica.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiaal:

Kogellagerstaal, snijkanten inductief gehard.

Technische beschrijving

Kopbreedte	11 mm
Snijlengte	14 mm
Snijcapaciteit middelharde draad tot Ø	0,3 - 1,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot Ø	0,3 - 0,6 mm
totale lengte	15 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot Ø	0,3 - 1,6 mm
Snijhoek	Klein facet

Materiaal	Kogellagerstaal
Kopvorm	rond
Norm	DIN ISO 9654
Greep	bekleed met kunststof
Productieproces	Snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC)
Oppervlak	spiegelgepolijst
Productnaamattribuut	FW
met openingsveer	ja
Producttype	Snijdende tang