



Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	880950 1
GTIN	4021176006616
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt **straksluitend** omspannen, zodat de armen **onmogelijk** kunnen **wegspringen of wegbuigen**.

Alleen als buitentrekker.

Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.

Spanwijdte buiten: 20 - 100 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 8 t

Technische beschrijving

Vermogen	8 t
Spanwijdte buiten	20 - 100 mm
Spandiepte tot	100 mm

Buitenzeskant	17 mm
maximaal draaimoment	180 Nm
Aantal haken	3
Gewicht	1,24 kg
Producttype	Driearmige trekker