

**Platte elektronikatang, Totale lengte: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	727189 115
GTIN	4003773016694
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd. Grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Kogellagerstaal, oliegehard.

Opmerking:

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

totale lengte	115 mm
Beklengte	22,5 mm
Uitvoering bekken	binnenzijde glad geslepen
Kopbreedte	9,5 mm
Bekvorm	plat, recht
Norm	DIN ISO 9655

Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Kogellagerstaal
Oppervlak	spiegelgepolijst
met openingsveer	ja
Producttype	Platbuigtang