



Tweearmige trekker met snelverstelling, Type: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	880400 20
GTIN	4021176645013
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met kartelschroef om de trekkerarmen **snel en zonder gereedschap los te maken en te verschuiven.**

Toepassing:

Universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, tandwielen enz. **Als buiten- en binnentrekker bruikbaar.**

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	100 - 260 mm
Spanwijdte buiten	40 - 200 mm
Vermogen	6 t
Spandiepte tot	150 mm
Artikelomschrijving producent	20+
Aantal haken	2

Gegevensblad

Buitenzeskant	22 mm
maximaal draaimoment	150 Nm
Gewicht	3,315 kg
Producttype	Tweearmige trekker