



Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	881010 1
GTIN	4021176016448
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 12 - 100 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 4 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	100 mm
Spanwijdte buiten	12 - 100 mm
Vermogen	4 t
Buitenzeskant	13 mm
maximaal draaimoment	50 Nm
Aantal haken	3

Gewicht	0,665 kg
Zelfcentrerend	ja
Producttype	Driearmige trekker