



Vlamwerende overall, zwart, Confectiemaat DE: 62



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091468 62 |
| GTIN | 7330509555118 |
| Artikelklasse | 04T |

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste vlamwerende overall heeft een verstelbare elastische taille en voorgevormde ellebogen. De mouwboorden kunnen via een klittenbandsluiting worden gefixeerd.

- **Beenzak met klep en extra gereedschapszak.**
- **Borstzak met kleppen en ritsluiting.**
- **Kniekussenzakken met twee verschillende inschuifhoogten.**
- **Ruimteplooi op de rug.**

Norm:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.

Opmerking:

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--|
| Confectiemaat DE | 62 |
| Geslacht | Heren |
| Serie | Vlamwerende kleding Blakläder |
| Materiaalsamenstelling | 85% Katoen |
| Materiaalsamenstelling | 1% speciale vezel |
| Materiaalsamenstelling | 14% Polyester |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m ² |
| Wassen | 60 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | niet chemische reiniging |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) |
| Strijken | niet strijken |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen |
| Kleur | zwart |
| Norm | EN 61482-1-2 |
| Norm | EN 14404 |
| Norm | EN ISO 13034 |
| Producttype | Vlamwerende overall |