



Vlamwerende overall, zwart, Confectiemaat DE: 24



Bestelgegevens

Bestelnummer	091468 24
GTIN	7330509555217
Artikelklasse	04T

Omschrijving

Uitvoering:

De robuuste vlamwerende overall heeft een verstelbare elastische taille en voorgevormde ellebogen. De mouwboorden kunnen via een klittenbandsluiting worden gefixeerd.

- **Beenzak met klep en extra gereedschapszak.**
- **Borstzak met kleppen en ritsluiting.**
- **Kniekussenzakken met twee verschillende inschuifhoogten.**
- **Ruimteplooi op de rug.**

Norm:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2.

Opmerking:

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Technische beschrijving

Confectiemaat DE	24
Geslacht	Heren
Serie	Vlamwerende kleding Blakläder
Materiaalsamenstelling	85% Katoen
Materiaalsamenstelling	1% speciale vezel
Materiaalsamenstelling	14% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	350 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	niet chemische reiniging
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	niet strijken
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur	zwart
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN 14404
Norm	EN ISO 13034
Producttype	Vlamwerende overall