



Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	880950 2
GTIN	4021176006791
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt **straksluitend** omspannen, zodat de armen **onmogelijk** kunnen **wegspringen of wegbuigen**.

Alleen als buitentrekker.

Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.

Spanwijdte buiten: 35 - 150 mm

Spandiepte tot: 125 mm

Vermogen: 9 t

Technische beschrijving

Spanwijdte buiten	35 - 150 mm
Spandiepte tot	125 mm
Vermogen	9 t

maximaal draaimoment	190 Nm
Aantal haken	3
Buitenzeskant	19 mm
Gewicht	1,72 kg
Producttype	Driearmige trekker