

Garant**Komborstel siliciumcarbide (SiC), Ø 50 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575006 80
GTIN	4045197977694
Artikelklasse	51P

Omschrijving**Uitvoering:**

Nylonborstels met zeer hoog **gehalte siliciumcarbidekorrels** voor universeel gebruik. Borsteldeel conisch, voor moeilijk toegankelijke plaatsen. Hogere flexibiliteit.

Met langssleuf voor het spannen op meetkopopnames (DIN 6357) en combi-freesdoornopnames (DIN 6358).

Komborstels met **zeer dichte slijpborstelbezetting (volle bezetting)** vast in de kunststof kom gegoten. **Hoge vormvastheid** dankzij borstels die elkaar meervoudig ondersteunen. Zeer hoge standtijd.

Voordeel:

- **Werkstuknabewerking direct na het verspaningsproces.**
- **Reproduceerbare resultaten door continu vrijkomende slijpkorrels.**
- **Proceszekerheid dankzij hogere vormvastheid en -nauwkeurigheid.**
- **Snelle en veilige montage zonder verdere accessoires.**
- **Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.**

Toepassing:

Op **CNC-bewerkingscentra** en bij **gebruik van robots**, met name bij **nat slijpen** met koelsmeermiddel. Bewerken van vlakke onderdelen: precies **afbramen, afronden van snijkanten, fijnbewerken** na het frezen, **afwerken van oppervlakken** zoals afdicht- en contactvlakken.

Opmerking:

Speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	80
Fijnheidsgraad	grof
Borsteldraaddikte	1,2 mm
Aandrijfsnelheid	800 - 3000 mm/min
Aanzet	0,3 (fijn) – 1,5 (grof) mm
Productnaamattribuut	Ø 50 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Kom-Ø D ₂	45 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Werkvlak-Ø	50 mm
Boring-Ø d ₁	16 met groef mm
Lengte borsteldeel H ₁	30 mm
Aanbevolen toerental	1500 - 2500 min ⁻¹
Maximaal toerental	4500 min ⁻¹
Producttype	Komborstel

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		

Ti	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
CuZn	geschikt
Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	beperkt geschikt

Accessoires

Aantrekbout Met inwendige koeling Voor doorn-Ø 16 mm	575096 16
--	-----------