

Honeywell**Handschoenen, paar Polytril™ Top, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094440 7
GTIN	3603835500171
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Polytril™ Top. Handschoen met **volledige nitrillaag over de pols** voor zware werkzaamheden in natte en oliebesmeurde omgevingen. Door de donkere kleur zeer ongevoelig voor vuil. Bijzonder geschikt voor montagewerkzaamheden in oliebesmeurde en vette omgevingen, werkzaamheden in de buitenlucht onder vochtige omstandigheden, bouwbedrijven.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

DMF-vrij	nee
Ademend	niet aanwezig, n.v.t.
Pasvorm	goed
Tastgevoel	goed

Fabrikantnummer	Polytril Top
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Materiaal coating	nitril
Handschoenmaat	7
Grip bij olie	zeer goed
Grip bij natheid	zeer goed
Serie	Polytril™
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	4121X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	Nitril
Coatingvariant	Volledige coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Lengte	230 - 270 mm
Kleur	zwart
Gewicht	50-70 g
Breitechnologie	13G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen