

HOLEX**Compacte afbraamslijpsteen (SiC), Schijf-Ø×breedte×boring-Ø:
175X25X32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	568733 175X25X32
GTIN	4045197977458
Artikelklasse	52M

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte vliesschijven zorgen voor een **reproduceerbare finish**, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. **Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijp-groefvorming, lange standtijd.**

Toepassing:

Op **slijpmachines** of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1–2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.

Afbraamslijpsteen van gewikkeld vezelvlies. **Voor het verwijderen van grotere bramen** aan persstukken, voor het **afronden** van geulen en randen zonder secundaire braamvorming.

Technische beschrijving

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Fijnheidsgraad	fijn
Schijf-Ø	175 mm
Hardheidsgraad	extra hard

Breedte	25 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Boring-Ø	32 mm
Uitvoering	9S fine
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		