



Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	881010 2
GTIN	4021176016516
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 18 - 120 mm

Spandiepte tot: 120 mm

Vermogen: 6 t

Technische beschrijving

Vermogen	6 t
Spanwijdte buiten	18 - 120 mm
Spandiepte tot	120 mm
Aantal haken	3
maximaal draaimoment	120 Nm
Buitenzeskant	17 mm

Gewicht	1,124 kg
Zelfcentrerend	ja
Producttype	Driearmige trekker