



Hydraulische pers, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	881800 3
GTIN	4021176924408
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen behuizing met hydraulisch mechanisme en automatische terugtrekking. Eenvoudige bediening: de pers wordt tussen trekkerspindel en de as geplaatst. Vervolgens wordt de pers met de trekkerspindel vastgezet, waarna de spindel van de pers wordt aangetrokken (de hydrauliek wordt actief). Als de slag niet groot genoeg is, wordt – nadat de persspindel is losgedraaid – de handeling herhaald.

Toepassing:

Voor een hogere druk bij mechanische trekkers vanaf maat 3. Zo kunt u ook zeer vastzittende delen makkelijk lostrekken.

Totale hoogte: 113 mm

Cilinder-Ø: 39,5 mm

Behuizings-Ø: 80 mm

Slag: 7 mm

Maximaal toegestaan draaimoment: 40 Nm

Maximaal toegestane trekkracht: 300 kN

Technische beschrijving

Maximaal toegestane trekkracht	300 kN
Slag	7 mm

Totale hoogte	113 mm
Maximaal toegestaan draaimoment	40 Nm
Behuizings-Ø	80 mm
Cilinder-Ø	39,5 mm