



Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	880950 3
GTIN	4021176006876
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt **straksluitend** omspannen, zodat de armen **onmogelijk** kunnen **wegspringen of wegbuigen**.

Alleen als buitentrekker.

Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.

Spanwijdte buiten: 50 - 200 mm

Spandiepte tot: 165 mm

Vermogen: 10 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	165 mm
Spanwijdte buiten	50 - 200 mm
Vermogen	10 t

Aantal haken	3
maximaal draaimoment	250 Nm
Buitenzeskant	24 mm
Gewicht	3,5 kg
Producttype	Driearmige trekker