



Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	881010 3
GTIN	4021176016691
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten. Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Technische beschrijving

Vermogen	8 t
Spanwijdte buiten	23 - 160 mm
Spandiepte tot	160 mm
Artikelomschrijving producent	45
Aantal haken	3
Buitenzeskant	19 mm
maximaal draaimoment	180 Nm
Gewicht	2,45 kg

Zelfcentrerend

ja

Producttype

Driearmige trekker