

**RENISHAW****Robijnkogeltaster lengte 10/11 mm, Kogel-Ø D: 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	494220 2,5
GTIN	2050001957214
Artikelklasse	49F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robijnkogeltaster met aansluitdraad M2

**Opmerking:**

Andere tasterinzetstukken met andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Lengte L	10 mm
Kogel-Ø D	2,5 mm
Materiaal schacht	Staal
Schacht-Ø S	1 mm
effectieve werklengte	6,5 mm
Gewicht	0,3 g
Draadaansluiting	M2
Materiaal punt	Robijn
Producttype	Taster