



Pentrekkerassortiment



Bestelgegevens

Bestelnummer	882000
GTIN	4021176924569
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige trekker (verzinkt) met ergonomisch gevormd slagtrekkerhandvat.

Toepassing:

Voor het trekken van onderdelen met inwendige schroefdraad (conische pennen of paspennen) resp. kogellagers. In combinatie met de geschikte adapter of binnentrekker wordt het te trekken onderdeel door krachtige slagen met het slagtrekkerhandvat losgetrokken.

Levering:

Pentrekker in kunststof koffer (275×230×80 mm) met 6 draadinzetstukken (M3 – M10) en 3 adapterstukken voor binnentrekkers nr. 882600. Voor M12 wordt de pentrekker zonder draadinzetstuk gebruikt. Gebruik van draadpennen volgens DIN 913 als inzet mogelijk.

Technische beschrijving

Slaggewicht	0,9 kg
Adapterstukken voor binnentrekkers	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Slaglengte	230 mm
Geschikt voor draad	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Producttype

Pentrekker

Accessoires

Draadinzet Type M5	882001 M5
Draadinzet Type M4	882001 M4
Adapteropname Type M7XM12	882002 M7XM12
Draadinzet Type M8	882001 M8
Draadinzet Type M3	882001 M3
Draadinzet Type M10	882001 M10
Adapteropname Type 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adapteropname Type M10XM12	882002 M10XM12
Draadinzet Type M6	882001 M6