



Driearmige trekker met voorinstelbare spanwijdte, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	880960 4
GTIN	4021176850509
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke trekker met grote spankracht en voortreffelijke spanwerking. Met de instelsleutel worden de symmetrisch spannende armen moeiteloos op de benodigde spanwijdte ingesteld. Het te trekken onderdeel wordt **straksluitend** omspannen, zodat de armen **onmogelijk** kunnen **wegspringen of wegbuigen**.

Als buitentrekker **en** binnentrekker.

Toepassing:

Voor het trekken van vastzittende kogellagers, tandwielen, poelies en vergelijkbare onderdelen.

Spanwijdte buiten: 20 - 250 mm

Spanwijdte binnen: 225 - 325 mm

Spandiepte: 50 mm

Spandiepte tot: 225 mm

Vermogen: 10 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	225 mm
Spandiepte	50 mm

Vermogen	10 t
Spanwijdte buiten	20 - 250 mm
Spanwijdte binnen	225 - 325 mm
Buitenzeskant	27 mm
Aantal haken	3
maximaal draaimoment	300 Nm
Gewicht	11,99 kg
Producttype	Driearmige trekker