



Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	880450 1
GTIN	4021176756221
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met **extreem slanke trekkerarmen**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

Technische beschrijving

Vermogen	2,5 t
Spanwijdte binnen	70 - 140 mm
Spandiepte tot	100 mm
Spanwijdte buiten	30 - 90 mm
Aantal haken	2
maximaal draaimoment	35 Nm
Buitenzeskant	17 mm
Gewicht	1,27 kg

Producttype

Tweearmige trekker