



Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 SF ESD, S3 XB, EU-schoenmaat: 38



Bestelgegevens

Bestelnummer	092576 38
GTIN	4044348521823
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletics ESD.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder **SECURA VARIO®-hieldemping.**

Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Normale uitvoering NB onder nr. 092575.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
EU-schoenmaat	38
Kleur	zwart / blauw
Doorloopzekerheid	Textiel
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S3
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen