



## Zelfcentrerende driearmige trekker, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	881010 4
GTIN	4021176016776
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 23 - 250 mm

Spandiepte tot: 200 mm

Vermogen: 9,5 t

### Technische beschrijving

Spandiepte tot	200 mm
Spanwijdte buiten	23 - 250 mm
Vermogen	9,5 t
Aantal haken	3
Buitenzeskant	24 mm
maximaal draaimoment	200 Nm

Gewicht	4,18 kg
Zelfcentrerend	ja
Producttype	Driearmige trekker