

**Laag model schoen zwart VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092580 40
GTIN	4044348572528
Artikelklasse	09C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met **doorloopbescherming van textiel.**

Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.

- **Loopzool TPU Athletics ESD, zwart.**

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

Wijde uitvoering XB onder nr. 092581.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Koude-isolatie	tot -20 °C
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	40
Kleur	zwart
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Geslacht	Unisex
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen