

**Laag model schoen zwart VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 42****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092580 42     |
| GTIN          | 4044348572542 |
| Artikelklasse | 09C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veiligheidsschoen met VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van ultralichte en gladde microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Veiligheidsschoen VARIO DYNAMICS PRO serie SF met **doorloopbescherming van textiel.**

Zonder SECURE VARIO®-hieldemping.

- **Loopzool TPU Athletics ESD, zwart.**

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong, schachtapplicaties.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

Wijde uitvoering XB onder nr. 092581.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Aluminium

Doorloopzekerheid: Textiel

Koude-isolatie: tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Kleur                       | zwart   |
| EU-schoenmaat               | 42  |
| Norm                        | Inlegzoolvoorziening<br>typegoedgekeurd<br>volgens DGUV regel 191 |
| Materiaal teenbeschermer    | Aluminium   |
| Doorloopzekerheid           | Textiel   |
| Koude-isolatie              | tot -20 °C  |
| Veiligheidsklasse           | S3  |
| Geslacht                    | Unisex  |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD   |
| Producttype                 | Laag model veiligheidsschoen                                      |