



## Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen, Type: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880450 10
GTIN	4021176756306
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met **extreem slanke trekkerarmen**.

**Toepassing:**

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

### Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	70 - 180 mm
Vermogen	2,5 t
Spandiepte tot	100 mm
Spanwijdte buiten	30 - 120 mm
Buitenzeskant	17 mm
maximaal draaimoment	35 Nm
Aantal haken	2
Gewicht	1,42 kg

Producttype

Tweearmige trekker