



## Handschoenen, paar KryTech 563, Handschoenmaat: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094470 10
GTIN	3245425634103
Artikelklasse	04P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

KryTech 563. Voor **fijngevoelige en algemene werkzaamheden** in een droge en weinig vervuilde werkomgeving. Uitstekend bestand tegen olie en vet. De slijtvaste nitrillaag zorgt voor een lange gebruiksduur. Bijzonder geschikt voor het persen van metaal, omgang met platen, en mechanische onderhoudswerkzaamheden.

#### Norm:

EN 388; EN 420

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: B

Kleur: zwart / grijs

siliconenvrij: ja

### Technische beschrijving

DMF-vrij	ja
EN 388 doorsteekweerstand	3

Tastgevoel	zeer goed
EN 388 snijvastheid	3
Materiaal coating	nitril
siliconenvrij	ja
Grip bij natheid	goed
Ademend	goed
Gewicht	37 g
EN 388 weerstand na scheuren	4
Handschoenmaat	10
EN 388 slijtvastheid	4
Grip bij olie	zeer goed
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Pasvorm	zeer goed
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
EN 388:2016	4343B
Dragermateriaal	PEHD
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen