



## Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen, Type: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	880450 2
GTIN	4021176756481
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met **extreem slanke trekkerarmen**.

**Toepassing:**

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

### Technische beschrijving

Spandiepte tot	150 mm
Spanwijdte buiten	40 - 160 mm
Vermogen	5 t
Spanwijdte binnen	100 - 220 mm
Aantal haken	2
maximaal draaimoment	120 Nm
Buitenzeskant	22 mm
Gewicht	3,04 kg

Producttype

Tweearmige trekker