

Garant**Cleaningpoint, leeg, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	987101 S
GTIN	4045197977571
Artikelklasse	91M

Omschrijving**Uitvoering:**

Torsiestijve, plaatstalen romp. Tussenwand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9 mm

Hoogte: 1700 mm

Breedte: 725 mm

Diepte: 634 mm

Rompdiepte: 524 mm

Nuttige hoogte: 1650 mm

Nuttige breedte: 720 mm

Technische beschrijving

Nuttige breedte	720 mm
Diepte	634 mm
Hoogte	1700 mm

Rompdiepte	524 mm
Type	S
Nuttige hoogte	1650 mm
Gewicht	63 kg
Breedte	725 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Producttype	Reinigingsstation