



Zelfcentrerende tweearmige trekker, Type: 0



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 881000 0 |
| GTIN | 4021176015458 |
| Artikelklasse | 83U |

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 10 - 60 mm

Spandiepte tot: 50 mm

Vermogen: 1 t

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|------------|
| Spanwijdte buiten | 10 - 60 mm |
| Vermogen | 1 t |
| Spandiepte tot | 50 mm |
| Aantal haken | 2 |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Zelfcentrerend | ja |

Producttype

Tweearmige trekker