



Kogelgewrichttrekker, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	881620 1
GTIN	4021176024696
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige behuizing met drukbeugel en sterke spindel. Van hoogwaardig gereedschapsstaal. Eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik: schuif de trekkerbeugel tussen het kogelgewricht en trek de drukspindel aan. Het gewricht wordt moeiteloos gescheiden.

Toepassing:

Voor het uitdrukken van de kogelpen bij demontage van kogelgewrichten. Ook geschikt voor uitdrukken van spoorstangkoppen bij de spoorstangen.

Voor kogelgewrichten met normmaat: 19 – 27 mm

Hefboomschanbereik: 50 mm

Vorkwijdte: 18 – 22 mm

Technische beschrijving

Vorkwijdte	18 – 22 mm
Voor kogelgewrichten met normmaat	19 – 27 mm
Hefboomschanbereik	50 mm
Producttype	Kogelgewrichttrekker

