



Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen, Type: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	880450 20
GTIN	4021176756559
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met **extreem slanke trekkerarmen**.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

Technische beschrijving

Spanwijdte binnen	100 - 260 mm
Vermogen	5 t
Spandiepte tot	150 mm
Spanwijdte buiten	40 - 200 mm
Aantal haken	2
maximaal draaimoment	120 Nm
Buitenzeskant	22 mm
Gewicht	3,3 kg

Producttype

Tweearmige trekker