



Lagertrekker met zijdelingse spanbeugel, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	881180 2
GTIN	4021176339516
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Met de combinatie van spanbeugel en speciaal gevormde gripvlakken op de armen kunnen vastzittende lagers worden losgedreven (nr. 881180).

Toepassing:

Voor het trekken van **strak aanliggende** kogellagers, lagerringen enz.

Spanwijdte buiten: 40 - 90 mm

Spandiepte tot: 100 mm

Vermogen: 4 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	100 mm
Spanwijdte buiten	40 - 90 mm
Vermogen	4 t
Aantal haken	2
Buitenzeskant	22 mm

Gewicht	1,985 kg
Producttype	Tweearmige trekker