



Zelfcentrerende tweearmige trekker, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	881000 2
GTIN	4021176016103
Artikelklasse	83U

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame vorm met **spanwijdte-instelling met gewricht**. Zodra de spindel druk uitoefent, neemt automatisch de kracht toe waarmee de armen het te trekken onderdeel omvatten.

Trekkerarmen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Spanwijdte buiten: 18 - 120 mm

Spandiepte tot: 120 mm

Vermogen: 5 t

Technische beschrijving

Spandiepte tot	120 mm
Vermogen	5 t
Spanwijdte buiten	18 - 120 mm
Buitenzeskant	17 mm
maximaal draaimoment	85 Nm
Aantal haken	2

Gewicht	1,29 kg
Zelfcentrerend	ja
Producttype	Tweearmige trekker