



Haakse slijper GWS, Type: 9-125S



Bestelgegevens

Bestelnummer	077109 9-125S
GTIN	3165140923118
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame compacte haakse slijper met compact vormgegeven handgreep.

- **Sterke 900 W motor voor hoge werksnelheid, hoge bestendigheid tegen overbelasting, lange levensduur.**
- **Met toerentalelektronica, bijvoorbeeld ideaal voor de bewerking van edelstaal.**

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Technische beschrijving

Wattage	900 W
Maximale doorslijpdiepte	34 mm
Fabrikantnummer	GWS 9-125 S
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s ²
Maximale schijf-Ø	125 mm
Bijzonderheid	Elektronische toerentalregeling
Gewicht	1,9 kg
Herstartblokkering	ja
Toerentalbereik	2800 - 11000 min ⁻¹

Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Haakse slijper