

**Beroepsschoen, zwart 36728, O2, EU-schoenmaat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092960 40
GTIN	4042035779793
Artikelklasse	06F

Omschrijving**Uitvoering:**

Beroepsschoen uit de UNI6-serie.

- **Bovenmateriaal van ademend textiel, zwart.**
- **Ademende binnenvoering met Silver Point.**
- **Verwisselbare Soft Comfort-inlegzool.**
- **Soft-PU/TPU-loopzool, antislip.**
- **Waterafstotend.**
- **Behandeld met Sanitized®.**

Norm:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: O2

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat	40
Kleur	zwart

Veiligheidsklasse	O2
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Schoen, laag model