



## Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 200cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659912 200
GTIN	7610733276233
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het draaimoment **zonder gereedschap** door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). **Maateenheden:** Nm, lbfft. Voor **opname van 6 mm verwisselbare stelen** (nr. 659920 – 659928).

#### Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Draaimomentbereik	0,4 - 2 Nm
Draaimomentbereik	40 - 200 cNm
maximaal draaimoment	200 cNm

Weergave	Digitaal
Geschikte verwisselbare stelen	6 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Resolutie	2 cNm
Aflezings omschakelbaar	cNm
Aflezings omschakelbaar	lbf·in
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Gewicht	97 g
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Totale lengte L	126 mm
Feedback	ontkoppelend
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Fabrikantnummer	DigiTorque V2
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

