



## Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 500cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659912 500
GTIN	7610733288915
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het draaimoment **zonder gereedschap** door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). **Maateenheden:** Nm, lbfft. Voor **opname van 6 mm verwisselbare stelen** (nr. 659920 – 659928).

#### Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Geschikte verwisselbare stelen	6 mm
Draaimomentbereik	100 - 500 cNm

Weergave	Digitaal
maximaal draaimoment	500 cNm
Resolutie	5 cNm
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Activeringsprincipe	mechanische slippkoppeling
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Feedback	ontkoppeld
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Totale lengte L	126 mm
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	101 g
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	DigiTorque V2
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

