



Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 1600cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659912 1600
GTIN	7610733288922
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het draaimoment **zonder gereedschap** door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). **Maateenheden:** Nm, lbfft. Voor **opname van 8 mm verwisselbare stelen** (nr. 659870 – 659884).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	1600 cNm
Draaimomentbereik	3,4 - 16 Nm
Draaimomentbereik	340 - 1600 cNm
Resolutie	10 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Weergave	Digitaal
Geschikte verwisselbare stelen	8 mm
Totale lengte L	125 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Gewicht	200 g
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	ontkoppelend
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	DigiTorque V2
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal
draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessoires

8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX30	659882 TX30
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 12 mm	659880 12
8-mm-steel 6-kant Zeskant 8 mm	659878 8
8-mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 1	659870 1
8-mm-steel 6-kant Zeskant 5 mm	659878 5
8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 25IP	659884 25IP
8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX25	659882 TX25
8-mm-steel 6-kant Zeskant 4 mm	659878 4
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 7 mm	659880 7
8 mm-steel Pozidriv Kruiskopmaat 3	659872 3
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 13 mm	659880 13
8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 10IP	659884 10IP
8 mm-steel Pozidriv Kruiskopmaat 2	659872 2
8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX20	659882 TX20
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 8 mm	659880 8
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 10 mm	659880 10
8-mm-steel voor Torx Plus® Torx Plus®-profiel 30IP	659884 30IP
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 9 mm	659880 9
8-mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 2	659870 2
8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX15	659882 TX15
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 11 mm	659880 11
8-mm-steel 6-kant Zeskant 6 mm	659878 6
8-mm-steel voor Torx® Torx®-profiel TX45	659882 TX45
8-mm-steel 6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	659880 5,5

8-mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 3	659870 3
8-mm-steel6-kant Zeskant 10 mm	659878 10
8-mm-steel voorTorx® Torx®-profiel TX40	659882 TX40
8-mm-steel6-kant dopsleutel Sleutelwijdte 6 mm	659880 6
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 20IP	659884 20IP
8-mm-steel voorTorx Plus® Torx Plus®-profiel 15IP	659884 15IP