



Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 50cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659912 50
GTIN	7610733276226
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het draaimoment **zonder gereedschap** door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). **Maateenheden:** Nm, lbfft. Voor **opname van verwisselbare stelen** (nr. 669605 – 669608).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Resolutie	1 cNm
maximaal draaimoment	50 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %

Draaimomentbereik	10 - 50 cNm
Weergave	Digitaal
Draaimomentbereik	0,1 - 0,5 Nm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Feedback	ontkoppeland
Gewicht	56 g
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Totale lengte L	107 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	DigiTorque V2
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20