



## Set vijlen met tweecomponenten-handvat, 5-delig in roltas metaal, Kap 2, Lengte zonder arend: 250mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 517411 250    |
| GTIN          | 4009215185874 |
| Artikelklasse | 56B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in **stevige nylon roltassen**. Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.

**Kap 2** = halfzoet.

Met ergonomische 2-componenten kunststof handvatten.

#### Toepassing:

**Kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

#### Levering:

**5-Delige** vijlenset met telkens een **blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl**.

### Technische beschrijving

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lengte zonder arend  | 250 mm |
| Productnaamattribuut | Kap 2  |
| Kap                  | 2      |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Norm          | DIN 7261       |
| Aantal vijlen | 5              |
| Producttype   | Werkplaatsvijl |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |