


Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0810/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	110 mm
ISO-code houder	A0810J SCLCR/L06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	95 graden
Koplengte L_1	27 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	11 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Spanhoogte L_2	9 mm
Halsbreedte L_4	8 mm
Middenverplaatsing L_3	6 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500