


**Garant**
**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0608/06mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260032 0608/06
GTIN	4045197978790
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	95 graden
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Halsbreedte $L_4$	6 mm
Spanhoogte $L_2$	7 mm
Plaatafmeting	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	8 mm
Koplengte $L_1$	21,5 mm
Middenverplaatsing $L_3$	4,2 mm
Totale lengte $L$	100 mm
ISO-code houder	A0608H SCLCR/L06
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500