


Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Instelhoek κ	95 graden
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	A1216M SCLCR/L06
Spanhoogte L_2	15 mm
Totale lengte L	150 mm
Halsbreedte L_4	12 mm
Middenverplaatsing L_3	8,9 mm
Koplengte L_1	42 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500