

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	11 mm
Totale lengte L	125 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Koplengte L_1	32,5 mm
Halsbreedte L_4	10 mm
ISO-code houder	A1012K SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
Plaatafmeting	6 mm
Middenverplaatsing L_3	6,9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500