

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1216/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	42 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D _{min}	16 mm
Halsbreedte L ₄	12 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A1216M SCLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L ₃	8,9 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Totale lengte L	150 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500