

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	13 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Totale lengte L	125 mm
Middenverplaatsing L_3	6,9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L_1	32,5 mm
Plaatafmeting	6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Spanhoogte L_2	11 mm
Halsbreedte L_4	10 mm
ISO-code houder	A1012K SCLCR/L06
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500