

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0608/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	4,2 mm
Totale lengte L	100 mm
Instelhoek κ	95 graden
Koplengte L_1	21,5 mm
Plaatafmeting	6 mm
Spanhoogte L_2	7 mm
ISO-code houder	A0608H SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Halsbreedte L_4	6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500