

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0810/07mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Koplengte L ₁	22,5 mm
Plaatafmeting	7 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Halsbreedte L ₄	7 mm
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	A0810H SDUCR/L07
Middenverplaatsing L ₃	6,5 mm
Nuttige diepte T	4,4 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500