

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A1012K SDUCR/L07
Halsbreedte L ₄	9 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Koplengte L ₁	27,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte L ₂	11 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Plaatafmeting	7 mm
Nuttige diepte T	5,9 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500